

# Stellingset norm 5 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N5GS29003002000 | RS-N5-GS/2900×300×2000

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

|                                                         |                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Rastermaat:</b>                                      | 150 mm                                    |
| <b>Max. draagkracht</b>                                 | 150                                       |
| <b>Max. draagvermogen</b>                               | 600                                       |
| <b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)</b> | 462 kgCO <sub>2</sub> e                   |
| <b>TM65 Midlevel Report</b>                             | <a href="#">Link naar het certificaat</a> |
| <b>Gewicht:</b>                                         | 50 kg                                     |
| <b>Breedte:</b>                                         | 2850 mm                                   |
| <b>Diepte:</b>                                          | 300 mm                                    |
| <b>Hoogte:</b>                                          | 2000 mm                                   |

De stelling dient voor opslag en optimalisatie van het ruimtegebruik. De stelling is geschikt voor zware belasting en voor permanent gebruik bij -40°C tot +60°C omgevingstemperatuur. De gesloten schappen van de stelling norm 5 bieden een stabiel en hygiënisch opbergvlak. De set bevat 4 schappen per vak.

De stelling norm 5 van Hupfer biedt een overzichtelijke en goed toegankelijke opbergoplossing voor orde in uw logistiek.

Het modulaire ontwerp maakt een vraagspecifieke constructie mogelijk voor uiteenlopende ruimtelijke omstandigheden en temperatuurvoorwaarden en zorgt daarmee voor een zeer hoge ruimtelijke efficiëntie. Oneffenheden in de vloer en temperaturen van -40°C tot +60°C vormen ook permanent geen probleem. De stelling is montagevriendelijk en kan op elk moment in rechte lijn of ook overhoeks worden uitgebreid en aan veranderingen in het logistieke dagelijks leven eenvoudig worden aangepast.

Het moeiteloos in te hangen, gesloten schap van hoogwaardig roestvrij staal biedt een stabiele en eenvoudig te reinigen opslagruimte en kan hoge draagbelasting aan.

De gebruikte materialen zijn duurzaam, voor 100% recyclebaar en zo waardevol dat Hupfer u vandaag al garandeert dat ze uw complete stelling aan het einde van de gebruiksduur terug zullen kopen.

- Het gesloten schap zorgt voor veilige, hygiënische opslag en overzichtelijke

Aanvraagdatum: 28.04.2026,  
15:05:32

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*

## Stellingset norm 5 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N5GS29003002000 | RS-N5-GS/2900×300×2000

**HUPFER**  
we make work flow

toegang op elk moment

- Hoogwaardige afwerking van hoogwaardig roestvrij staal maakt een eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne mogelijk
- Het modulaire systeem maakt vormgeving en uitbreiding naar keuze mogelijk en zorgt voor een hoge ruimtelijke efficiëntie
- Waardevolle materialen zorgen voor duurzaamheid en behoud van waarde
- De stabiele constructie garandeert hoge stabiliteit en hoge belastbaarheid
- Het modulaire systeem zorgt voor eenvoudig gebruik, van de montage tot en met de reiniging, met weinig moeite

Aanvraagdatum: 28.04.2026,  
15:05:32

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*